


**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 12 mm Highfeed, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212752 ST1400
GTIN	4045197761873
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

- Natančnost radija in krožnega teka:  $\pm 0,015$  mm.
- Natančnost zamenjave odvisno od ploščice:  $\pm 0,025$  mm.

**Uporaba:**

Torusne ploščice **Highfeed** za večje podajanje.

**Tehnični opis**

Tip	ST1400
Zvrst	HB7530
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	0,6 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	1,4 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,5 mm

Podajanje $f_z$ v jeklo < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje