

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, cilindrično, HSK-A 100 A = 300, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306709 16
GTIN	4045197762016
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino Balluff/RFID-čip.**
- **Povečana naležna površina zveze.**

**Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

**Prednosti:**

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

**Obseg dobave:**

Vključno s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

**Dodatni pribor:**

Specialni ključ art. 309840, cev za hladilno sredstvo art. 309880.

**Napotek:**

Druge velikosti po ponudbi.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	17 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 300
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

---

## Pribor

Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
---------------------------------	-----------