

Garant**CNMM 190624, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Lomilec odrezkov	SR
Zvrst	HB7020
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	2,4 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje