

Garant GRIDLINE

Počítačová pracovná stanica, Typ: DE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948251 DE
GTIN	4062406074395
Trieda položky	9GS

Popis**Prevedenie:**

Počítačová skrinka so samostatne uzamykateľnými dvojkřídlovými dverami s polykarbonátovým sklom alebo s príklopom tlačiarne. Vybavená priečkou vo vežovom priestore s pozinkovanou policou, výsuvnou policou (nosnosť 45 kg) s odľahčením ťahu. Zásuvka na klávesnicu so zapustenou a odnímateľnou odkladacou plochou, bambusovou opierkou na dlane a odľahčením. Všetky zámky majú rovnaký kľúč. Káblová priechodka na zadnej strane krytu. Odkladacia doska z bambusu.

S priestorovo úsporným krytom monitora TFT pre ploché obrazovky, zatvárateľný, s úložným priestorom na kábel. Samostatné plynule nastaviteľné zdvíhacie dvere s polykarbonátovým sklom.

Rozsah balenia:

Pevne zabudovaná **elektrická inštalácia** zahrna zásuvkovú lištu (6-násobná, 250 V / 16 A s vypínačom ZAP/VYP), pripojovací kábel 1,2 m, ventilátor ako ochranu proti prehriatiu.

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvka na klávesnicu v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere, čelo zásuvky a výsuvná polica v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	28
Skriňa na monitor Úžitková šírka	690 mm
Hĺbka	700 mm
Skriňa na monitor Úžitková výška	460 mm
Šírka	1000 mm
Šírka v G	40
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka	230 mm
Hmotnosť	120 kg
Výška	1620 mm
Podstavec Úžitková šírka vpravo	223 mm
Podstavec Úžitková šírka vľavo	700 mm
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	F
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

Príslušenstvo

Posuvná úchytka pre šatníkové skrine bez zásuvnej vložky	914221
--	--------