

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 42/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	82 mm
Montážny závit M	M16
Uhol rampy α _{max}	1,25 Stupeň
Ø D ₃	30 mm
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L _{celk}	47 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	72 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416

Séria	Power Q
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
\varnothing rezných hrán D_c	42 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2