

Garant**Strojný závitník ISO 228 +0,05 mm, vaporizovaný, G: G1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137360 G1/2
GTIN	4045197705679
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

Trieda tolerancie: ISO 228 + 0,05 mm. HSS-E

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Pre obrobky, ktoré sú opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou** alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.

Odporúčanie:

Odporúčame vyvrtáť **pilotný otvor s \varnothing 0,05mm väčším, ako je špecifikácia DIN** (pozri tabuľku).

Technický opis

\varnothing závit	20,96 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Chodov na palec	14
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
\varnothing otvoru pod závit	19 mm
Rezný materiál	HSS E
\varnothing stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	125 mm
\varnothing stopka štvorhranu	12 mm

Hĺbka závitú	62,88 mm
Veľkosť závitú	G1/2
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitú	G
Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		