

**Garant****SNMG 150608, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251230 HB7020 |
| GTIN                  | 4045197764140 |
| Razred artikla        | 21G           |

## Opis

SNMG 150608 HB7020 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SM

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mmPodajanje  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 6 mm      |
| Radij rezila                            | 0,8 mm          |
| Zvrst                                   | HB7020          |
| Podajanje $f$                           | 0,15 - 0,5 mm/v |
| Lomilec odrezkov                        | SM              |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 350 m/min |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Glavna uporaba                      | P                                       |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                    | Karbidna trdina                         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | SNMG 150608                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 8                                       |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |