


Garant**SNMM 190624, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 190624 HB7020 Radij rezila: 2,4 mm

Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SR

Globina reza a_p : 2 - 12 mmPodajanje f : 0,4 - 1,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Lomilec odrezkov	SR
Globina reza a_p	2 - 12 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P

Radij rezila	2,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje