


**VHM rezkar, TiAlN, Ø DC: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203610 2
GTIN	4045197764645
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Zaradi najmanj 6 zob **visoka čvrstost** in **izjemno miren tek**. Ekscentrično brušene proste ploskve. **Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.**

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,016 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,05 mm
Ø držala D_s	6 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10
Dolžina rezil L_c	6,5 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Število zob Z	6
Ø rezila D_c	2 mm
Celotna dolžina L	62 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	600 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
GG(G)	primerno	120 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------