



Naprava za vrezovanje navoja do M10, Tip: 720938



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075550 720938
GTIN	4014586881256
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Elektronska regulacija vrtljajev za vstavljanje z občutkom.**
- **Zelo učinkovit prehod z orodjem za zanesljivo vrezovanje navoja.**
- **Vgrajeno obrnljivo gonilo s hitrim povratnim tekom.**
- **Ročaj FEIN Sensitiv za neutrudljivo in varno delo.**
- **Integralno stikalo za udobno upravljanje.**

Omrežni napajalnik 220 V.

Obseg dobave:

Brez vrtnalne glave. Vključno z dodatnim ročajem. Za delo je potrebna glava za vpenjalne stročnice (art. 075580 vel. 063012) oz. čeljustna vpenjalna glava (art. 075580 vel. 019009).

Tehnični opis

Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M10
Oznaka proizvajalca	GWP 10
Vpenjalo za orodje	B12
Maksimalno število vrtljajev	0 - 450 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Masa	1,6 kg
Poraba moči	450 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Vrezovalnik navoja

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Li-ionski akumulator HighPower Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073834 FE18
Pribor za napravo za vrezovanje navoja Tip 063012	075580 063012
Pribor za napravo za vrezovanje navoja Tip 019009	075580 019009
Pribor za napravo za vrezovanje navoja Tip 009013	075580 009013