

Garant**VHM groborezni rezkar, DLC, Ø d11 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205331 6
GTIN	4045197767202
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.**S prevleko **DLC sp²** najnovejše generacije.**Tehnični opis**

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	57 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitutvijo	21 mm
Ø držala D _s	6 mm
Ø rezila D _c	6 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,35 mm
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
Dolžina rezil L _c	13 mm
Število zob Z	3
Toleranca nazivnega Ø	d11
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,06 mm

Ø sprostive D ₁	5,8 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5×D pri robljenju ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	260 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------