

**Garant****VHM groborezni rezkar z notranjim hlajenjem, DLC, Ø d11 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205336 6
GTIN	4045197767264
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.****Z notranjim hlajenjem.****S prevleko DLC sp<sup>2</sup> najnovejše generacije.****Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	13 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostitutvijo	21 mm
Toleranca nazivnega Ø	d11
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
Število zob Z	3
Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,06 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,35 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	57 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6

Ø rezila $D_c$	6 mm
Ø sprostitve $D_1$	5,8 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5 $\times D$ pri robljenju da
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	260 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------