

**Garant****VHM groborezni rezkar z notranjim hlajenjem, DLC, Ø d11 DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205336 10
GTIN	4045197767288
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.****Z notranjim hlajenjem.****S prevleko DLC sp<sup>2</sup> najnovejše generacije.****Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,09 mm
Toleranca nazivnega Ø	d11
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,07 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Celotna dolžina L	72 mm
Število zob Z	3
Širina posnetja vogala pri 45°	0,55 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil $L_c$	22 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitutvijo	32 mm

Ø sprostive D <sub>1</sub>	9,8 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	10 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5×D pri robljenju da
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	260 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		

### Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------