

Garant**Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 24,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236677 24,8
GTIN	4045197769275
Razred artikla	21S

Opis**Uporaba:**

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Napotek:

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d_{min}.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Celotna dolžina L _{celotna}	175 mm
Prevesna dolžina L ₁	38 mm
Ø držala D _s h6	20 mm
Minimalni Ø d _{min}	23 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	24,5 - 25,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	20
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	24,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2