

Garant
Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 30,8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236677 30,8
GTIN	4045197769336
Razred artikla	21S

Opis
Uporaba:

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Napotek:

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d_{min}.

Tehnični opis

Ø držala D _s h6	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Prevesna dolžina L ₁	44 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	195 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimalni Ø d _{min}	29 mm
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	30,5 - 31,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	25
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	30,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP