

## Osnovno držalo za stružne nože z dušenjem vibracij, 10×D, Sistem / Ø držala: QC/25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264904 QC/25
GTIN	4251414902329
Razred artikla	29E

### Opis

#### Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

#### Obseg dobave:

Reducirni adapter – z G1/4 cole na G1/8 cole.

#### Napotek:

Ne vpenjajte na območju, ki je označeno z oznako S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{ srednji premik rezalne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Sistem: QC

Celotna dolžina  $L_{celotna}$ : 330 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 2,5 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 161,9 mm

priporočena dolžina odrezkov: 100 mm

Montažni vijak: 269025 2

### Tehnični opis

priporočena dolžina odrezkov	100 mm
Srednji premik H osnovnega telesa	2,5 mm
Ø držala	25 mm
Sistem	QC

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	161,9 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	330 mm
Montažni vijak	269025 2
Globina notranjega struženja do	10×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da

## Pribor

Steblo s 6-kotno konico, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500