

**Osnovno držalo za stružne nože Jeklo QC, 5×D, Sistem / Ø držala: QC/25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264900 QC/25
GTIN	4251414902305
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

**Napotek:**

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3$ .

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Celotna dolžina L: 205 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 2,5 mm

Montažni vijak: 269025 2

**Tehnični opis**

Ø držala	25 mm
Sistem	QC
Srednji premik H osnovnega telesa	2,5 mm
Montažni vijak	269025 2
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Visokotlačna priključna cev	269207
Celotna dolžina L	205 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264834; 264835
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	5×D da

Vrsta izdelka

Osnovno držalo za stružne nože

---

**Pribor**Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm

674242 2