


Garant**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365035 60
GTIN	4045197770677
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta izvedba z močnim vretenom.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Precizno vpenjanje zaradi ploščatega vodila.
- Ena čeljust ima vodoravno in navpično prizmo za vpenjanje okroglega materiala, ena čeljust je gladka.
- Za vpenjanje ploščatih delov sta obe čeljusti posneti.
- Patentirano integrirano ekscentrično hitro vpenjanje za varno držanje vrtalne mize.
- Hitro vpenjanje v območju utorov omogoča fleksibilno in učinkovito obdelavo vpetega obdelovanca v poljubnem položaju na celotni vrtalni mizi, ne da bi ga morali ponovno vpenjati.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo in premična čeljust sta iz posebne litine.

Točnost:

Znotraj **0,10 mm**.

Tehnični opis

Vpenjalno območje b	79 mm
Razmak vpenjalnih utorov	90 mm

Celotna višina c	55 mm
Širina osnovnega telesa B	115 mm
maksimalna celotna dolžina L ₄	271 mm
Dolžina osnovnega telesa a	169 mm
Barvna koda za primerni pribor	BM-primež, moder
Širina čeljusti A	60 mm
Širina vpenjalnih utorov	13 mm
Višina čeljusti C	25 mm
Masa	3,2 kg
Vrsta izdelka	Primež za vrtalni stroj

Pribor

Nadomestna čeljust, par, za hitrovpjenjalni primež oz. primež za vrtalni stroj za tip 60	365036 60
Vodilna tirnica za art. 365023	365025
Omejevalni nastavek Tip 1	365028 1
Nadomestno vreteno za primež za vrtalni stroj za tip 60	365037 60