

Garant**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365035 100
GTIN	4045197770684
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta izvedba z močnim vretenom.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Precizno vpenjanje zaradi ploščatega vodila.
- Ena čeljust ima vodoravno in navpično prizmo za vpenjanje okroglega materiala, ena čeljust je gladka.
- Za vpenjanje ploščatih delov sta obe čeljusti posneti.
- Patentirano integrirano ekscentrično hitro vpenjanje za varno držanje vrtalne mize.
- Hitro vpenjanje v območju utorov omogoča fleksibilno in učinkovito obdelavo vpetega obdelovanca v poljubnem položaju na celotni vrtalni mizi, ne da bi ga morali ponovno vpenjati.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo in premična čeljust sta iz posebne litine.

Točnost:

Znotraj **0,10 mm**.

Tehnični opis

Širina osnovnega telesa B	174 mm
Dolžina osnovnega telesa a	286 mm

Barvna koda za primerni pribor	BM-primež, moder
Višina čeljusti C	32 mm
Razmak vpenjalnih utorov	141 mm
Širina vpenjalnih utorov	17 mm
Celotna višina c	82 mm
Masa	11,7 kg
Širina čeljusti A	100 mm
maksimalna celotna dolžina L ₄	474 mm
Vpenjalno območje b	143 mm
Vrsta izdelka	Primež za vrталni stroj

Pribor

Nadomestna čeljust, par, za hitrovpenjalni primež oz. primež za vrталni stroj za tip 100	365036 100
Omejevalni nastavek Tip 1	365028 1
Vodilna tirnica za art. 365023	365025
Nadomestno vreteno za primež za vrталni stroj za tip 100	365037 100