

**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365045 80
GTIN	4045197771018
Razred artikla	32D

**Opis****Izvedba:**

- Čvrsta in priročna izvedba.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Celotna dolžina je vedno enaka (vreteno se pomika v ročaj!).
- Univerzalna možnost pritrditve zaradi podolgovatih lukenj.
- Pomična čeljust na stranskih vodilih.
- Nepomična čeljust ima tri navpične in eno vodoravno prizmo.

**Uporaba:**

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

**Material:**

Telo iz litine.

**Točnost:**

Znotraj **0,20 mm**.

**Tehnični opis**

Višina čeljusti C	30 mm
Celotna višina c	64 mm
Masa	4 kg
Vpenjalno območje b	65 mm
Dolžina osnovnega telesa a	233 mm

Širina čeljusti A	80 mm
Vrsta izdelka	Primež za vrtalni stroj

---

## Pribor

Nadomestna čeljust, par, za primež za vrtalni stroj za tip 80	365046 80
---	-----------