


**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365045 100
GTIN	4045197771025
Razred artikla	32D

**Opis****Izvedba:**

- Čvrsta in priročna izvedba.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Celotna dolžina je vedno enaka (vreteno se pomika v ročaj!).
- Univerzalna možnost pritrditve zaradi podolgovatih lukenj.
- Pomična čeljust na stranskih vodilih.
- Nepomična čeljust ima tri navpične in eno vodoravno prizmo.

**Uporaba:**

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

**Material:**

Telo iz litine.

**Točnost:**

Znotraj **0,20 mm**.

**Tehnični opis**

Vpenjalno območje b	87 mm
Višina čeljusti C	30 mm
Masa	4,8 kg
Širina čeljusti A	100 mm

Dolžina osnovnega telesa a	288 mm
Celotna višina c	64 mm
Vrsta izdelka	Primež za vrtalni stroj

---

## Pribor

Nadomestna čeljust, par, za primež za vrtalni stroj za tip 100	365046 100
--	------------