

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	19 mm
Podložna ploščica	259031 36
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 3232P19
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Dolžina glave L ₁	40 mm
Velikost držala	32 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 7
Celotna dolžina L	170 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 12
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico 10-del. Tip 2	259026 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500