

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 50/19mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Razred artikla	21T

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	350 mm
Kolenska ročica	259015 13
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	63 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Velikost ploščice	19 mm
Višina vpenjanja L_2	48 mm
Vijak kolenske ročice	259018 13
Podložna ploščica	259031 36
Srednji premik L_3	35 mm
Garnitura vzmeti	259044 7
ISO-oznaka držala	A50U PCLNR/L19
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	50 mm

Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 7	259044 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500