

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 50/19mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	48 mm
Velikost ploščice	19 mm
Kolenska ročica	259015 13
Celotna dolžina L	350 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Garnitura vzmeti	259044 7
ISO-oznaka držala	A50U PCLNR/L19
Srednji premik L ₃	35 mm
Podložna ploščica	259031 36
Vijak kolenske ročice	259018 13
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	50 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500