

**Garant****Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320645 5
GTIN	4045197773685
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- Lahka izvedba z vitkim ohišjem.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- MK-držalo kaljeno in brušeno.

Kot konice 60°.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 58 mm

Uporabna dolžina B: 105 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 30 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 37 mm

Maksimalno število vrtljajev: 4000 min<sup>-1</sup>

**Tehnični opis**

Ø ohišja D	58 mm
------------	-------

Uporabna dolžina B	105 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min <sup>-1</sup>
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Morsekonus	MK5
maksimalni Ø konic 60° A	30 mm
za maso obdelovanca	1600 kg
Dolžina konice C	37 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica