

**Garant****OFMT 050405 TN, HU7815, Tip: ALU**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	0,18 mm
Tip	ALUMINIJ
Radij rezila	0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
ISO-oznaka obračalne ploščice	OFMT 050405 TN
Zvrst	HU7815
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	1350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1150 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	700 m/min	N
CuZn	primerno	690 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		