

**Garant****Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320657 5
GTIN	4045197774163
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- Tekalna konica z uležajenim držalom iz kaljenega orodnega jekla.
- Kaljena konica, možnost večkratnega brušenja.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi stalnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- Celotno orodje je kaljeno in brušeno.

Kot konice 60°.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Ø ohišja D: 78 mm

Uporabna dolžina B: 118 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 32 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 47 mm

Maksimalno število vrtljajev: 3200 min<sup>-1</sup>

**Tehnični opis**

za maso obdelovanca	2000 kg
Maksimalno število vrtljajev	3200 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø konic 60° A	32 mm
Ø ohišja D	78 mm
Dolžina konice C	47 mm
Morsekonus	MK5
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Uporabna dolžina B	118 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica