

## Garant

### GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC dolgi, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/7Smm



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215609 25/7S  |
| GTIN                  | 4045197708120 |
| Razred artikla        | 210           |

## Opis

### Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo. Primerne obračalne ploščice APMT 0602.**

### Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,45** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

## Tehnični opis

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ø rezila D <sub>c</sub>                 | 25 mm                 |
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>    | 180 mm                |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub>         | 30 mm                 |
| Ø držala D <sub>s</sub> h6              | 16 mm                 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | AP.. 0602..           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Število rezil Z   | 7                   |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$                 | 21,85 mm            |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 48 mm               |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$  | 48 mm               |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$                         | 0,9 mm              |
| Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$                          | 0,52 stopinj        |
| Serija  | Softcut®            |
| $\varnothing D_3$   | 23 mm               |
| Izvedba držala  | cilindrično držalo  |
| Nastavni kot $\kappa$                                     | 90 stopinj          |
| Uporaba za rezkanje                                       | Poševno pogrezanje  |
| Uporaba za rezkanje                                       | Kotno rezkanje      |
| Uporaba za rezkanje                                       | Cirkularno rezkanje |
| Delitev rezil   | neenakomerna        |
| z notranjim hlajenjem                                     | da                  |
| Strategija odrezovanja                                    | MTC                 |
| Zamenjava orodja  | PowerCard           |
| Vrsta izdelka   | Kotni rezkar        |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP       | 674252 6IP  |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,45 Nm | 211750 0,45 |