

Garant**Vrtljiva stružna konica za zamenljive čeljustne nastavke, Morsekonus: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321265 4
GTIN	4045197774453
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- S podaljšano konico in izbiralno matico, posebej za CNC stroje.
- Celotno orodje je kaljeno in brušeno.
- Posebni valjni ležaji za velike obremenitve tudi pri visokem številu vrtljajev.
- Konica je v celoti kaljena, možno večkratno ostrenje.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za velike obremenitve in visoke vrtljaje, posebej za NC-stroje.

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljivi čeljustni nastavki art. 320627 - 320631.

Napotek:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Izbiralna matica za NC-stroje, ki omogoča odvzem stružne konice iz pinole konjička.

Tehnični opis

za maso obdelovanca	800 kg
Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
Dolžina 1	63 mm
ustreza barvni kodi	K14
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
L ₂	10 mm
Zunanji Ø D ₁	14 mm
Morsekonus	MK4
Ø držala D ₂	28 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica

Pribor

Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 1	320627 1
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 3	320627 3
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 2	320627 2
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 4	320627 4