

**Garant****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, SK 50 ultra kratka, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300412 16
GTIN	4045197708328
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Pritrdilni vijak v prijemalnem žlebu.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Standard:**

Ähnlich DIN 69871.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830, nadomestni vijak art. 309901.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 35 mm

Zunanji Ø D: 69,9 mm

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Previsna dolžina A	35 mm
Zunanji Ø D	69,9 mm
Trn za rezkarje	SK 50 ultra kratka

Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave