

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Razred artikla	21T

Opis

Napotek:

Uporabljajte z obračalno ploščico KNUX 1604..R.

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 3
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
Vpenjalna spona	259038 16
Pin	259049 4
Srednji premik L_3	22 mm
Vzmet	259046 3
primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Podložna ploščica	259031 4
Velikost ploščice	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
ISO-oznaka držala	A32U CKUNR/L16
Celotna dolžina L	350 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	32 mm

Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Zatič Tip 4	259049 4
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Vzmet Tip 3	259046 3
Vpenjalna spona Tip 16	259038 16
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 3	259044 3
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Podložna ploščica Tip 4	259031 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600