

Garant**Vrtljiva stružna konica z vložki, Morsekonus: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321335 3
GTIN	4045197774484
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**
- **Z zamenljivimi nastavki.**
- **Telo in konica sta kovana v utopu in kaljena.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**
- **Vzdrževanje zaradi trajnega mazanja ni potrebno.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Zaradi 6 različnih vložkov so posebno primerne za posamično proizvodnjo različnih obdelovancev.

Obseg dobave:

1 stružna konica art. 320659, po 1 x kopirna stružna konica 60°/30°, mala koničasta stružna konica 60°, velika koničasta stružna konica 60°, stožec 60°, votli stožec 60°, votla stružna konica 60°.

Vključno s sistemsko škatlo in penastim vložkom.

Dodatni pribor:

Zamenljivi čeljustni nastavki art. 320625 - 320631

Ø ohišja D: 60 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Maksimalno število vrtljajev: 4300 min⁻¹

za maso obdelovanca: 200 kg

Dolžina 1: 50 mm

L₂: 12 mm

Tehnični opis

Ø držala D ₂	24 mm
Zunanji Ø D ₁	14 mm
L ₂	12 mm
ustreza barvni kodi	K14
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Maksimalno število vrtljajev	4300 min ⁻¹
Dolžina 1	50 mm
za maso obdelovanca	200 kg
Morsekonus	MK3
Ø ohišja D	60 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica