

**Garant****KNUX 160410L, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251038 HB7020 |
| GTIN                  | 4045197711175 |
| Razred artikla        | 21G           |

## Tehnični opis

|   |   |
|---|---|
| Radij rezila                            | 1 mm                                    |
| Lomilec odrezkov                        | SM                                      |
| Glavna uporaba                          | P                                       |
| Lomilec odrezkov                        | 2,2 mm                                  |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 5 mm                              |
| Podajanje $f$                           | 0,2 - 0,5 mm/v                          |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen                         |
| Zvrst                                   | HB7020                                  |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 350 m/min                         |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina                         |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                                       |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | KNUX 160410L                            |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

