

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250862 HB7020
GTIN	4045197711274
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	SG
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje