

Garant**Kopirni rezkar kratki, cilindrično držalo, Ø D: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212601 8
GTIN	4045197712615
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm. Brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	219870 (7IP; 0,9 Nm)
\varnothing rezila D_c	8 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	92 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
\varnothing držala D_s h6	12 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	ne

Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Vpenjalni vijak	219870