

Garant
Kopirni rezkar dolgi, cilindrično držalo, Ø D: 12mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212603 12
GTIN	4045197712707
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	12 mm
Prevesna dolžina L_1	22 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	110 mm
$\varnothing d_1$	10 mm
Dolžina $\varnothing d_1$	53 mm
Vijak za obračalno ploščico	219872 (10IP; 2,2 Nm)
\varnothing držala D_s h6	12 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219872
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2