

**HOLEX****Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: 600****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	441180 600
GTIN	4045197713315
Razred artikla	42D

**Opis****Izvedba:**

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim stebлом  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm in prizmo. Fina nastavitvev na vpenjalju za merilne ure.

**Tehnični opis**

Dolžina magnetne noge	117 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Vpenjalna sila	1300 N
Dolžina zgloba L <sub>2</sub>	223 mm
Dolžina zgloba L <sub>1</sub>	287 mm

Maksimalna obremenitev	14 kg
Prevesna dolžina	580 mm
Priključni navoj spodaj	M10×1,25
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 2	442120 2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Noga merilnega stojala s hidravlično fino nastavitvijo Tip 2	440865 2
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 600	442110 600
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Noga za merilno stojalo Tip 2	442140 2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 600	442114 600
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Noga za merilno stojalo Tip 2	440868 2
Noga za merilno stojalo Tip F	442120 F