

**Gravirna igla, Ø D1: 3 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358757 3
GTIN	4020772000493
Razred artikla	38D

Opis**Izvedba:**

Večja je ekscentričnost L_2 , močnejše je graviranje. Osnovno pravilo za čisto graviranje je: podajanje (mm/min) \times 10 = število vrtljajev vretena (vrt./min).

Radij R_1 : 1 mm

Primerne za: 358752

Tehnični opis

Primerne za	358752
Ø D_1	3 mm
Tip	1560MLN
L_1	53,5 mm
L_2	0,1 mm
Radij R_1	1 mm