

**Gravirna igla, Ø D1: 4 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358757 4
GTIN	4020772550479
Razred artikla	38D

**Opis****Izvedba:**

Večja je ekscentričnost  $L_2$ , močnejše je graviranje. Osnovno pravilo za čisto graviranje je: podajanje (mm/min)  $\times$  10 = število vrtljajev vretena (vrt./min).

Radij  $R_1$ : 1 mm

Primerne za: 358751

**Tehnični opis**

Primerne za	358751
Ø $D_1$	4 mm
Tip	1560MLN
$L_1$	53,5 mm
$L_2$	0,1 mm
Radij $R_1$	1 mm