


**Modularni primež, Širina čeljusti A: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362110 125
GTIN	4045197708229
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Strojni primež s čeljustmi z vlekem navzdol.**
- **Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).**
- **Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.**
- **Površinsko kaljeno HRC 60.**
- **Vzporednost 0,02 mm.**

Obseg dobave:

Vklj. s prislonom za obdelovanec, 2 utornima maticama, podobnima art. 362160 vel. 18/16, 1 vpenjalnim ključem in 1 ključem z notranjim 6-kotnikom in 4 vpenjalnimi kraki.

Napotek:

Za druge utorne matice glejte art. 362160.

Tehnični opis

Barvna koda za primerni pribor	Modular HOLEX 125
Višina osnovnega telesa G	40 mm
Prečni prilagodni utor n	16 mm
Vpenjalno območje b	150 mm
Masa	18,5 kg
Vzdolžni prilagodni utor l	16 mm

Celotna dolžina L	345 mm
Širina čeljusti A	125 mm
Višina čeljusti C	40 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 12/16 mm	362160 12/16
Čeljust s prizmo (kos) za širino čeljusti 125 mm	362127 125
Gladka predložna čeljust, trda (kos) za širino čeljusti 125 mm	362147 125
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 14/16 mm	362160 14/16
Gladka predložna čeljust, mehka (kos) za širino čeljusti 125 mm	362148 125
Predložna čeljust z vzdolžnimi žlebi (kos) za širino čeljusti 125 mm	362146 125
Kotni čeljustni nastavek (kos) za širino čeljusti 125 mm	362132 125
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 20/16 mm	362160 20/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 16/16 mm	362160 16/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 18/16 mm	362160 18/16