

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVJBR/L11
Dolžina glave L ₁	31,4 mm
Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	22 mm
Širina vratu L ₄	9,5 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Srednji premik L ₃	2 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500