

Garant**SCMT 09T304, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje