


**Garant****SNMG 120404, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje