

**Garant****TCMT 110202, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260950 HB7020 |
| GTIN                  | 4045197710857 |
| Razred artikla        | 21G           |

**Tehnični opis**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm      |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 150 - 400 m/min   |
| Glavna uporaba                          | P                 |
| Podajanje $f$                           | 0,05 - 0,2 mm/v   |
| Radij rezila                            | 0,2 mm            |
| Lomilec odrezkov                        | SS                |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen   |
| Zvrst                                   | HB7020            |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Rezalni material                        | HM                |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | TCMT 110202       |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 3                 |

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje