



## Rezkar za velika podajanja 7792VX, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/6mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XP.. 0603
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,9 mm
Vijak za obračalno ploščico	229916 (T7; 0,8 Nm)
Velikost obračalne ploščice	06
Ø rezila $D_c$	35 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	43 mm
Ø $D_3$	24 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Število rezil Z	6
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	23,2 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	0,49 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229916
-----------------	--------