

**Garant****DNMG 110408, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje