


Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje