

Garant
SNMG 120412, Zvrst: HB7010-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Lomilec odrezkov	SG
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje