

Garant**SNMM 150616, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 150616 HB7010-1 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SR

Globina reza a_p : 2 - 12 mmPodajanje f : 0,4 - 1,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SR
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Globina reza a_p	2 - 12 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Radij rezila	1,6 mm

Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje