

**DC.T 070202, Zvrst: PR1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260381 PR1225
GTIN	4960664713509
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070202 PR1225 Zvrst: PR1225

Lomilec odrezkov: MFP-SK

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,05 - 2,5 mmPodajanje f : 0,03 - 0,15 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	MFP-SK
Globina reza a_p	0,05 - 2,5 mm
Dodatna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Zvrst	PR1225
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje